

NJY-H5 全自动扭矩测试仪

NJY-H5 全自动扭矩测试仪适用于检测瓶装、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶等包装产品瓶盖锁紧、开启及旋紧的扭矩值，同时可满足按压式瓶盖锁紧和开启力测试，是广大包装行业生产单位离线或在线检测的理想配置仪器。



产品特征

- 7寸触摸屏操控，人机接口时尚、便捷
- 创新式光感定位专利技术
- 锁紧力、开启力和按压式锁紧开启多重模式设计，全自动测试瓶盖双向扭力值
- 可设定扭紧或旋开扭矩力值，仪器自动开启、锁紧瓶盖
- 专业软件可存储无数次试验数据，输出和打印功能，清晰直观地将测试结果展示给用户
- 标准的 USB 接口，方便连接计算机
- 符合 GMP 用户多级权限，测试数据历史记录可查询，数据不可更改，可审计追踪

测试标准

该仪器符合多项国家和国际标准：GB/T 17876、ASTM D2063、ASTM D3198、ASTM D3474、BB/T 0025、BB/T 0034、YBB00392003-2015

测试应用

基础应用	瓶装容器	适用于瓶装包装食品、药品（螺纹连接）的瓶盖锁紧、开启的扭矩值测试。如饮料瓶，药瓶等
	软管包装产品	适用于软管包装食品、药品、化妆品瓶盖锁紧、开启的扭矩值测试，如眼药水瓶、护手霜、鞋油（螺纹连接）等

技术指标

指标	参数
规格	5 Nm（标配） 20 Nm、40 Nm（可选）
精度	0.5 级
系统分辨率	0.001 Nm
自动旋转速度	10 r/min（速度可调）
夹持力	根据材料特性可自由调节夹持力
瓶身夹持范围	Φ5mm ~ Φ190mm（直径）



Φ 10mm~ Φ 120mm (直径) 可定制

统计数量 1~ 999 件 (利用专业软件可达无数次, 并给出多种结果单位以及统计数据)

试验压力 0.4 MPa ~ 0.6 MPa

接口尺寸 Φ 6 mm 聚氨酯管

产品配置

标准配置: 主机、微型打印机

选购件: 专业软件、非标夹具

备注: 本机气源接口为 Φ 6 mm 聚氨酯管; 气源用户自备

注: 赛成仪器始终致力于产品性能和功能的创新及改进, 基于该原因, 产品技术规格亦会相应改变。上述情况恕不另行通知, 您可登录 www.cscii.com 获取最新信息。本公司保留修改权与最终解释权。

